

# Ryggdammsugare LXT®

## DVC261ZX11

18Vx2 • 110 mbar • 2 L

Kraftfull kolborstfri ryggdammsugare idealisk för t.ex. trappstädning.

Ryggdammsugare med justerbar sele och midjebälte för bättre ergonomi. Effektivt HEPA-filter och 2 L dammpåse. Dammsugaren har tre effektlägen som justeras från fjärrkontrollen. OBS! Levereras utan batteri och laddare.



### TEKNISK SPECIFIKATION

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Dammsugarslang längd            | 1 m                           |
| Dammsugarslang diameter         | 28 mm                         |
| Spänning LXT                    | ✓                             |
| Spänning                        | 2 x 18 V                      |
| Batterityp                      | Li-ion                        |
| Varvtal                         | 3000 - 8500 min <sup>-1</sup> |
| Max luftmängd                   | 2,3 m <sup>3</sup> /min       |
| Max undertryck                  | 110 mbar                      |
| Kontinuerlig drift 18V / 5,0Ah  | 110 / 60 / 33 min             |
| Kontinuerlig drift 18V / 6,0 Ah | 140 / 75 / 40 min             |
| Kapacitet dammbehållare         | 2,0 L                         |
| Ljudtrycksnivå                  | 70 dB(A)                      |
| Buller mättolerans (K-faktor)   | 2,5 dB(A)                     |
| Vibrationsnivå                  | ≤ 2,5 m/sec <sup>2</sup>      |
| Vibrationstolerans (K-faktor)   | 1,5 m/sec <sup>2</sup>        |
| Nettovikt                       | 3,2 kg                        |
| Vikt med standardbatteri        | 3,8 - 4,5 kg                  |

### ANVÄNDARFÖRMÅNER

- 36V genom två 18V batterier. Maskinen har separata batterihållare för vardera batteri.
- Kolborstfri motor.
- HEPA-filter avlägsnar partiklar med en effektivitet på 99,75%
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.

EAN KOD 0088381869973

Länk till produktsida - [www.makita.se](http://www.makita.se)



# RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

## STANDARDTILLBEHÖR

**127725-2**  
Dammfilter



**140G19-0**  
Teleskoprör i aluminium med rörlås,



**197901-2**  
Smalt cirkulärt gummimunstycke



**199454-7**  
Svart golv- / mattmunstycke 285 mm,



## VALBARA TILLBEHÖR

**123486-2**  
Golvmunstycke



**123488-8**  
Grönt golvmunstycke



**123539-7**  
Golvmunstycke med hjul



**127725-2**  
Dammfilter



**140G19-0**  
Teleskoprör i aluminium med rörlås,



**140H95-0**  
Möbelmunstycke



**191D67-4**  
Oval munstycksborste



**191D71-3**  
Cyklonutrustning för dammsugare, vit



**191D73-9**  
Cyklonbehållare, 130x100x400 mm



**191D75-5**  
Cyklonbehållare, 130x100x400 mm



**191D76-3**  
Förlängningsrör 340 mm, för



**191E30-3**  
Flexibelt rör, låsbart Ø28 mm



**191M77-5**  
Övergångsadapter, 28-32 mm



**192236-6**  
Fogmunstycke



**195433-3**  
Slang 28x3500 mm



**195546-0**  
Adapter för 24 mm anslutning (24 mm)



**195547-8**  
Adapter för 22 mm anslutning (22 mm)



**197899-3**  
Dammsugarpåse tyg återanvändbar



**197901-2**  
Smalt cirkulärt gummimunstycke



**197903-8**  
Dammsugarpåse med fleecetyg



**198183-9**  
Dammsugarmunstycke för mattor,



**198528-1**  
Golvmunstycke 225 mm, med hjul



**198529-9**  
Golvmunstycke 225 mm, med hjul



**198538-8**  
Hyllborste, blå



**198540-1**  
Smalt borstmunstycke



**198552-4**  
Rund borste för dammsugare



**198555-8**  
Oval munstycksborste



**198751-8**  
Prefilter



## ■ VALBARA TILLBEHÖR

**198873-4**

Smalt borstmunstycke

**198919-6**

Spaltmunstycke

**198992-6**

Spaltmunstycke

**199039-9**

Möbelmunstycke

**199491-1**

Cyklonfäste, vit, 130x100x400 mm

**199989-8**

HEPA-filter

**459353-8**

Dammsugarrör



**198878-4**

Oval borste, vit



**198990-0**

Spaltmunstycke



**199038-1**

Möbelmunstycke



**199454-7**

Svart golv- / mattmunstycke 285 mm,



**199493-7**

Slang komplett



**456586-6**

Spaltmunstycke



**A-34235**

Sugslang 28mm x 1.5m



## ■ ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

